


PC 15 ab 05/2012

ERSTELLT		CLAUSS-DIETER TAUCH		GRÖSSE	FAX-NR.	ZEICHN.NR.	REV.
AUSGEGEBEN		11.06.2012		MASSSTAB	1:10	BLATT	1 VON 2



von oben

- 1 1" AG Sicherheitsgruppe
- 2 Kabeleinführungen
- 3 1" AG Heizungsvorlauf
- 4 1" AG Heizungsrücklauf
- 5 Kesselanschlußstück m. Flansch und Meßöffnung KAS 80/125 (Zubehör bzw. Bestandteil der Verbindungsleitung PC 15)
- 6 1" AG Speichervorlauf
- 7 1" AG Speicherrücklauf und MAG
- 8 DN 40 Kondensatablauf

ProCondens PC 15

Leistung: 8-18 KW
 Wasserinhalt: 38 l
 Gewicht: 130 Kg
 max. Betriebstemperatur: 100 °C
 max. Betriebsdruck: 3 bar

PC 15 ab 05/2012

ERSTELLT		CLAUS-DIETER TAUCH		GRÖSSE	FAX-NR.	ZEICHN.NR.	REV.
AUSGEGEBEN		11.06.2012		MASSSTAB	1:10	BLATT	2 VON 2